


Retén de cables nVent CADDY Cat HP



CARACTERÍSTICAS

Retén de cables de reemplazo para ganchos J nVent CADDY Cat HP

Proporciona 360 grados de contención para los cables

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Diámetro
RET16RPL	25 mm
RET21RPL	33.3 mm
RET32RPL	50 mm
RET48RPL	75 mm
RET64RPL	100 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

