

Kit de tope de puerta de acero inoxidable para gabinetes de soporte independiente



Diseñado para su uso con la mayoría de los gabinetes estándar, independientes y de montaje en piso para asegurar que la puerta abra un mínimo de 90 grados. Puede usarse en diversos entornos y aplicaciones de plantas externas y está diseñado para cumplir con los requisitos de sujeción de puertas verticales Telcordia GR-487-CORE para condiciones de carga de viento. Este kit de tope para puerta es ideal para su uso en aplicaciones que requieran la protección contra la corrosión que solo puede proporcionar el acero inoxidable Tipo 316. No está indicado para uso en gabinetes de montaje en piso o independientes con cerrojos de cuarto de vuelta; los cerrojos de cuarto de vuelta interfieren con el soporte de tope de la puerta cuando está instalado.

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para montarse en la parte inferior de la puerta

Puede instalarse en puertas con bisagras a la izquierda o bien a la derecha.

Mantiene el Tipo UL/CSA 4, 4X, y 12 si se instala correctamente en un gabinete nVent HOFFMAN.

Incluye tornillos de sello de acero inoxidable y hardware

ESPECIFICACIONES

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Envío rápido
ALGDSTOPKSS6	38383	Acero inoxidable 316L	Cepillado	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.