

Puertas superpuestas ProLine, 68.46 x 39.06 x 0.00, pintadas

NÚMERO DE CATÁLOGO

PTOD1810



Las puertas superpuestas ProLine proporcionan un sistema de puertas para el frente abierto de ancho completo de marcos de 800, 1000, 1200 y 1600 mm de ancho. La puerta primaria asegura un sello hermético al polvo mediante un sistema de cierres de rodillo de 3 puntos operado por una manija abatible al ras de ProLine.

CARACTERÍSTICAS

El diseño de la puerta primaria/adyacente superpuesta permite un acceso sin obstrucciones.

Equipado con un mango abatible al ras ProLine

La barra de la puerta desmontable se incluye en cada puerta.

La puerta primaria tiene bisagras en el lado derecho.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 19767

Material: Acero suave

Dimensiones: 1739 x 992mm

Compatible con bastidor: 1800 x 1000mm

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Acabado: Polvo recubierto

Espesor: 1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.