

A2 Standard Transition Coupler, Coated



Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

Multiple coatings available

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabado	Estándar de acabado	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá
EL43T36A2NGV	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	ASTM® A767 CLASE I	43 mm, 36 mm	#14, #11	45 MILLONES, 35M

Table 2/2


Número de catálogo	Diámetro (Ø)	Longitud (L)	Profundidad de la barra 1 (BD1)	Profundidad de la barra 2 (BD2)	Espacio de la barra (BG)	Peso por unidad
--------------------	--------------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------

EL43T36A2NGV	60 mm	131mm	56mm	43mm	32mm	1.98 kg
--------------	-------	-------	------	------	------	---------

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE