

Esmeriladora de raíles portátil, banda propulsora



CARACTERÍSTICAS

Cuerda de poliéster de alta resistencia, bajo estiramiento

Caucho resistente a aceite y calor en la material para cuerdas de tracción superior e inferior

Se utiliza con la esmeriladora de raíles portátil SBG150, motor de gas de dos ciclos

Pieza de reemplazo para fácil mantenimiento

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Longitud	Anchura	Espesor
SB013212	Poliéster, Natural Rubber/Synthetic Rubber Blend	609.6mm	9.52 mm	5.56 mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE