

Caja divisora de 4 cables, tipo 1, de 125 A, 12.00 x 12.00 x 4.00, de acero, gris

NÚMERO DE CATÁLOGO

ASB124R



Caja de divisor, Tipo 1, divide los conductores del circuito de alimentador en varios conductores de circuito derivado y viene con bloques de terminales preinstalados para sistemas de distribución de potencia de tres y cuatro cables.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

NEMA/EEMAC Tipo 1

NEMA/EEMAC Type 1

IEC 60529, IP30

CARACTERÍSTICAS

Se proporcionan varios números y tamaños de combinaciones de chiqueadores en los cuatro laterales: consulte la tabla de espaciamento y tamaño del chiqueador

Cubiertas con bisagras

Orificios de montaje en la parte trasera

Incluye terminal mecánica de conexión a tierra de un sólo punto

Accesorio divisor de tierra (barra de tierra) disponible

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 13872

Altura: 305mm

Anchura: 305mm

Fondo: 102mm

Material: Acero suave

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris

Código de color: ANSI 61

Espesor: 1.52mm

Número de conductores: 4

Corriente nominal del terminal principal (CU): 125A

Tamaño del cable de la terminal mecánica principal: 14 AWG - 2/0 AWG

Número de terminales principales: 1

Amperios de terminal de derivación CU: 110A

Tamaño del cable de la terminal mecánica de derivación: 14 - 2/0 AWG

Cantidad de terminales de derivación: 3

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE