

Canaleta de cableado NEMA, tipo 12 y 3R, 6.00 x 6.00 x 36.00, de fibra de vidrio, gris

NÚMERO DE CATÁLOGO

F6636FG



La canaleta de cableado de fibra de vidrio NEMA tipo 12 y 3R se usa para proteger la distribución de cables, las uniones y las terminaciones. Esta canaleta de fibra de vidrio ligera, resistente a la temperatura y químicamente resistente está diseñada para usarse en aplicaciones corrosivas o sucias en interiores o exteriores.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Cumple con la prueba de impacto en frío UL para temperaturas de hasta -35° C

Meets UL cold impact test for temperatures to -35 C

Reconocido por el National Electric Code para aplicaciones en interiores y exteriores

IEC 60529, IP55

Recognized by National Electric Code for indoor and outdoor applications

CARACTERÍSTICAS

Tornillos de cubierta cautivados Monel

Las uniones están selladas

Junta resistente al aceite conectada con adhesivo resistente al aceite

Sin orificios ni chiqueadores

Cuerpos y cubiertas reforzados de poliéster de fibra de vidrio

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 15970

Tipo: A través

Altura: 152mm

Anchura: 152mm

Fondo: 914mm

Material: Fibra de vidrio

Acabado: Suave mate

Color: Gris

Código de color: ANSI 61

Espesor: 3.2mm

Cantidad de aberturas: 3

Cantidad de tornillos de la tapa: 10

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE