

Puertas de ventana ProLine para frente superior e inferior



Las puertas de ventana incluyen juntas de espuma en el lugar provistas para los sellos de puertas y ventanas. La ventana tiene un grosor de 0.25 pulg. y está disponible en vidrio de seguridad transparente o policarbonato de tinte gris. Las puertas tienen bisagras a la izquierda. Las bisagras ocultas tienen pasadores de bisagra retenidos. La puerta de ventana tiene un sistema de cierre de 2 puntos y un bisel pequeño empotrado con inserto para abrir con herramienta. También están disponibles otros insertos y una manija oscilante empotrada.

CARACTERÍSTICAS

La puerta de ventana tiene un sistema de cierre de 2 puntos y un bisel pequeño empotrado con inserto para abrir con herramienta

Junta de espuma sin costuras en sitio

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2.3mm

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Tamaño de ventana	Material de ventana	Color	Código de color
PDW86	89380	Aluminio	646 x 645mm, 645 x 446mm	Policarbonato	Gris claro	RAL 7035
PDWG86	98690	Aluminio	645 x 446mm	Vidrio de seguridad, Vidrio	Gris claro	RAL 7035

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE