

Ángulos para rack ProTek roscados, 33.25, 19 U, de acero, chapado

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PTRA36T



Los ángulos para rack ProTek admiten equipos para rack de 19 pulg. en el producto ProTek de bisagra simple y doble. Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

CARACTERÍSTICAS

El soporte de ángulos para rack ProTek 19en equipos para rack en el producto ProTek de bisagra simple y doble.

Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 23774

Altura: 845mm

Material: Acero suave

Acabado: Zinc plateado

Espesor: 2.66mm

Tipo de taladro: Golpeado

Unidades de rack: 19U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.