

IPDU inteligente, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN5808



PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo

CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitorea la potencia de entrada de toda la PDU y la monitorización individual de la toma de corriente, proporciona monitoreo de nivel de unidad de grado de facturación

Visualización de datos de alta visibilidad y visualización gráfica interactiva

Mida las cargas de disyuntores a través de alimentaciones redundantes para evitar tiempos de inactividad accidentales

Permite el equilibrio de carga inteligente para la eficiencia energética y la utilización maximizada de la capacidad

Interfaz Gigabit Ethernet y Ethernet redundante (10/100)

Solución de redundancia de energía IPDU DC para hasta 64 PDU

Toolless Hot-Swap Controller

Voltaje de entrada 400 VAC, trifásico

Puntos de venta C13, C19

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Familia de productos: Enlogic

Tipo: PDU inteligente

Tipo de producto: Socket Strip

Tipo de toma de corriente: (12) C13; (12) C19

Número de tomas de corriente: 24

Color: Negro

Tomas conmutadas: No

Disyuntor: 16 A, 1 polo, Hy-Mag

Clasificación de potencia: 22,0 kVA

Cantidad de disyuntores: 6

Ubicación del cable de entrada: Alimentación superior

Tensión de entrada: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Tensión nominal: 415V

Potencia de entrada máxima: 22,0 kVA

Interruptor de encendido/apagado incluido: No

Amperaje (amperaje reducido): 32 A

Tensión de salida: 230VAC

Unidades de rack: 0U

Tipo de enchufe: IEC 60309 532P6 (IP44)

Tipo de medición: Outlet

Cable de entrada extraíble: Sí

Material: Acero

Acabado: Polvo recubierto

Altura: 1780mm

Anchura: 52mm

Fondo: 53mm

Cantidad del paquete: 1

Longitud del cable de entrada: 3m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE