

Espaciador metálico DMH



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para hacer placas, protecciones o perfiles más altos

Macho-hembra que permiten un montaje estable

ESPECIFICACIONES

Acabado: Electrolgalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de rosca (TL)	Profundidad de rosca (TD)	Longitud (L)	Anchura (W)
DMH-M4X10	561560	M4	8mm	10mm	10mm	7 mm
DMH-M4X15	561570	M4	8mm	10mm	15mm	7 mm
DMH-M4X20	561580	M4	8mm	10mm	20mm	7 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de rosca (TL)	Profundidad de rosca (TD)	Longitud (L)	Anchura (W)
DMH-M4X25	561590	M4	8mm	10mm	25mm	7 mm
DMH-M4X30	561600	M4	8mm	10mm	30mm	7 mm
DMH-M4X35	561610	M4	8mm	10mm	35mm	7 mm
DMH-M4X40	561620	M4	8mm	10mm	40mm	7 mm
DMH-M5X15	561660	M5	10mm	10mm	15mm	8 mm
DMH-M5X20	561670	M5	10mm	10mm	20mm	8 mm
DMH-M5X25	561680	M5	10mm	10mm	25mm	8 mm
DMH-M5X30	561690	M5	10mm	10mm	30mm	8 mm
DMH-M5X35	561700	M5	10mm	10mm	35mm	8 mm
DMH-M6X15	561760	M6	10mm	10mm	15mm	10 mm
DMH-M6X20	561770	M6	10mm	10mm	20mm	10 mm
DMH-M4X50	561630	M4	8mm	10mm	50mm	7 mm
DMH-M4X60	561640	M4	8mm	10mm	60mm	7 mm
DMH-M5X40	561710	M5	10mm	10mm	40mm	8 mm
DMH-M5X50	561720	M5	10mm	10mm	50mm	8 mm
DMH-M6X30	561780	M6	10mm	10mm	30mm	10 mm
DMH-M5X60	561730	M5	10mm	10mm	60mm	8 mm
DMH-M5X70	561740	M5	10mm	10mm	70mm	8 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de rosca (TS)	Longitud de rosca (TL)	Profundidad de rosca (TD)	Longitud (L)	Anchura (W)
DMH-M5X80	561750	M5	10mm	10mm	80mm	8 mm
DMH-M6X40	561790	M6	10mm	10mm	40mm	10 mm
DMH-M6X50	561800	M6	10mm	10mm	50mm	10 mm
DMH-M6X60	561810	M6	10mm	10mm	60mm	10 mm
DMH-M6X70	561820	M6	10mm	10mm	70mm	10 mm
DMH-M6X80	561830	M6	10mm	10mm	80mm	10 mm
DMH-M6X100	561850	M6	10mm	10mm	100mm	10 mm
DMH-M6X90	561840	M6	10mm	10mm	90mm	10 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
DMH-M4X10	561560	0 kg
DMH-M4X15	561570	0.01 kg
DMH-M4X20	561580	0.01 kg
DMH-M4X25	561590	0.01 kg
DMH-M4X30	561600	0.01 kg
DMH-M4X35	561610	0.01 kg
DMH-M4X40	561620	0.01 kg
DMH-M5X15	561660	0.01 kg
DMH-M5X20	561670	0.01 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
DMH-M5X25	561680	0.01 kg
DMH-M5X30	561690	0.01 kg
DMH-M5X35	561700	0.01 kg
DMH-M6X15	561760	0.01 kg
DMH-M6X20	561770	0.01 kg
DMH-M4X50	561630	0.02 kg
DMH-M4X60	561640	0.02 kg
DMH-M5X40	561710	0.02 kg
DMH-M5X50	561720	0.02 kg
DMH-M6X30	561780	0.02 kg
DMH-M5X60	561730	0.03 kg
DMH-M5X70	561740	0.03 kg
DMH-M5X80	561750	0.03 kg
DMH-M6X40	561790	0.03 kg
DMH-M6X50	561800	0.03 kg
DMH-M6X60	561810	0.04 kg
DMH-M6X70	561820	0.04 kg
DMH-M6X80	561830	0.05 kg

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad
DMH-M6X100	561850	0.06 kg
DMH-M6X90	561840	0.06 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE