

Kit de ventanas sin marco



Diseñado para su uso en muchos gabinetes Tipo 12 y 13. Estos kits son para uso en interiores en un rango de temperatura de 55 °F a 125 °F (13 °C a 52 °C). Para condiciones más severas, use kits de ventanas de acero, acero inoxidable o no metálicos. La ventana es resistente a los rasguños. Se suministra cinta especial de doble cara y alta resistencia, así como sujetadores de tornillo. Las ventanas se pueden cortar a tamaños más pequeños.

CARACTERÍSTICAS

Solo para uso en interiores

Deje un espacio de 50 pulg. (13 mm) a cada lado de la ventana para la cinta.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor	Tamaño de ventana	Tamaño de mecanizado
APWKE96	57630	Polycarbonato	Transparente	3mm	244 x 183mm	219 x 157mm
APWKE133	57620	Polycarbonato	Transparente	3mm	353 x 99mm	327 x 73mm
APWKE52	57610	Polycarbonato	Transparente	3mm	140 x 76mm	114 x 51mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.