

# Manguito oval



The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Crea extremos con lazo seguros

Prensado con herramientas de prensado.

Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**Acabado:** Electrolgalvanizado

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del refuerzo
CSB12SLVB	402194	#12
CSB18SLVB	402195	#18
CSB36SLVB	402196	#36

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Es necesario prensar en dos veces en dos lugares anexos para los cables núm. 12 y núm. 18 y tres veces para los cables núm. 36 y núm. 42.

Controle el prensado de los manguitos con el calibre correspondiente (no incluido).

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

