

Estante con respiradero ajustable de acero



El estante con respiradero ajustable de acero se puede ajustar de frente hacia atrás en incrementos de 25 mm. Está diseñado para soportar equipos de red dentro de un rack de marco abierto. El estante se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto. La clasificación de carga del estante es de 60 lb (27.2 kg)

CARACTERÍSTICAS

El estante con respiradero de acero ajustable se puede ajustar de frente a incrementos de 25 mm.

Está diseñado para soportar equipos de red dentro de un rack de marco abierto.

El estante se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.

La clasificación de carga del estante es de 60 lb (27.2 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
ESHVA19	21829	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm
ESHVA23	21839	Acero suave	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.