


ProLine G2 Mobile Bases, fits 600x500mm, Negro, Acero

NÚMERO DE CATÁLOGO

P2BM65



Las bases móviles incluyen ruedas y se extienden más allá de la parte delantera y trasera de los gabinetes modulares de 600 y 800 mm de ancho para brindar una mayor estabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Las superficies superiores delantera y trasera de la base están adornadas con alfombrillas de goma negras de 3 mm de espesor.

Cuatro ruedas sin capacidad de bloqueo proporcionan capacidad de rodamiento de carga máxima de 1000 lb (453.6 kg).

Disponible como producto estándar para marcos de 600 y 800 mm de ancho

La base se sujeta a la parte inferior del marco y proporciona un montaje integral de las ruedas provistas.

Se proporcionan ruedas y hardware de montaje.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 32824

Material: Acero suave

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Acabado: Polvo recubierto

Espesor: 3.4mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga cuidado al usar las ruedas para mover el gabinete. Evite grietas grandes, desplazamiento del piso, uniones, grava y cualquier otra obstrucción. No use las ruedas mientras transporta un gabinete en camión por carretera.

Para evitar volcar y dañar el gabinete y su contenido, desplácelo lentamente con sus ruedas sobre una superficie lisa y plana.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE