

Cubierta lateral ProLine G2



Los laterales sólidos ProLine G2 encierran los lados abiertos del marco del gabinete modular y tienen elementos de diseño innovadores incorporados para garantizar una instalación rápida y un soporte estructural mejorado.

CARACTERÍSTICAS

Colgador de bisagra en la parte superior para facilitar la alineación

Doblادillos de acero formados en los lados de las cubiertas para un mejor soporte estructural y para proteger al usuario de bordes afilados.

La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.

Se fija al marco del gabinete con tornillos de cabeza plana de perfil bajo.

La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.

Utilizado en los lados del marco ProLine G2.

No adecuado como guía de cables entre gabinetes (en su lugar, utilice el panel de guía de cables ProLine G2).

Dos pernos de tierra

Se incluyen los herrajes de montaje.

Las cubiertas laterales cuentan con un acabado de pintura sobre superficies chapadas.

ESPECIFICACIONES

Color: Gris claro

Código de color: RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
P2CS104	33686	983mm	364mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS105	31316	983mm	464mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS106	31317	983mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS108	31318	983mm	764mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS124	33653	1183mm	364mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS125	31321	1183mm	464mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS126	31322	1183mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS128	31323	1183mm	764mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS145	31324	1383mm	464mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS146	33687	1383mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS164	31327	1583mm	364mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS165	31328	1583mm	464mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS166	31331	1583mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS168	31332	1583mm	764mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS184	31333	1783mm	364mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS185	31334	1783mm	464mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS186	31336	1783mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
P2CS2010	31338	1983mm	964mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS204	31341	1983mm	364mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS205	31342	1983mm	464mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS206	31344	1983mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS2210	31346	2183mm	964mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS224	33654	2183mm	364mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS225	31347	2183mm	464mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS226	31351	2183mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS64	31353	583mm	364mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS66	31354	583mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS68	31355	583mm	764mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS84	33685	783mm	364mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS86	31356	783mm	564mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS88	31357	783mm	764mm	20mm	Acero suave	Polvo recubierto
P2CS146HF	31325				Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2CS148	31326				Acero suave	Polvo recubierto
P2CS186HF	31335				Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2CS188	31337				Acero suave	Polvo recubierto
P2CS206HF	31343				Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2CS208	31345				Acero suave	Polvo recubierto

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Acabado
P2CS226HF	31348				Acero suave	Galvanizado, Polvo recubierto
P2CS228	31352				Acero suave	Polvo recubierto

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.