

Puerta de repuesto SSLP/SSLP3PT con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X, de acero inoxidable



Puerta de repuesto para gabinetes de estilo SSLP y SSLP3PT. Mantiene la clasificación NEMA Tipo 4X y convierte las cubiertas de las abrazaderas en un cerrojo de 3 puntos. La puerta de repuesto es ideal para instalaciones de gabinetes corrosivos que requieren acceso frecuente y la seguridad de una manija con candado PowerGlide.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Mantiene la clasificación NEMA Tipo 4X cuando se instala correctamente en la cubierta de la abrazadera HOFFMAN SSLP o SSLP3PT en gabinetes de montaje en pared de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de repuesto para gabinetes SSLP y SSLP3PT

Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras

Hardware para cerrojo interno de 3 puntos instalado

Portadocumentos termoplástico de alto impacto

Mitades de bisagra y pasador de bisagra de acero inoxidable

Disposición de sellado

Type 316L stainless steel PowerGlide handle

ESPECIFICACIONES

Acabado: Cepillado #3

Table 1/1				
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Espesor	Envío rápido
Z24208SS3PT	14552	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z24208SS63PT	14562	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No
Z24248SS3PT	14553	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z24248SS63PT	14563	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No
Z30248SS3PT	14554	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z30248SS63PT	14564	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No
Z30308SS3PT	14573	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z30308SS63PT	14574	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No
Z36248SS3PT	14555	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z36248SS63PT	14565	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No
Z36308SS3PT	14556	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z36308SS63PT	14566	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No
Z36368SS3PT	14557	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z36368SS63PT	14567	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No
Z48368SS3PT	14558	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z48368SS63PT	14568	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No
Z60368SS3PT	14561	Acero inoxidable 304	1.98mm	No
Z60368SS63PT	14571	Acero inoxidable 316L	1.98mm	No

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.