

Disque récepteur latéral



FONCTIONS

Récepteurs d'attachement de la foudre remplaçables sur site

Résistant aux conditions climatiques

Performance testée au-delà d'IEC® 61400-24

Performance supérieure au cours de la durée de vie du produit de récepteur

Augmentation de la température inférieure à 12 °C (54 °F) après un foudroiement de 225 kA


Installation simple intégrée

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Hauteur (H)	Diamètre (Ø)	Taille du filetage (TS)
WT2SR25	Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)	34 mm	50 mm	1/2" UNC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE