

Étagère réglable en acier ventilée

Data Solutions



L'étagère réglable ventilée en acier est réglable de l'avant à l'arrière par intervalles de 25 mm. Permet de poser les équipements réseau dans un rack de cadre ouvert. L'étagère se monte sur la bride avant ou arrière d'un rack de cadre ouvert. Sa charge de base est de 27,2 kg (60 lb)

FONCTIONS

L'étagère réglable en acier ajustable est réglable de l'avant à l'arrière par intervalle de 25 mm

Permet de poser les équipements réseau dans un rack de cadre ouvert

L'étagère se monte sur la bride avant ou arrière d'un rack de cadre ouvert

Sa charge de base est de 27,2 kg (60 lb)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
ESHVA19	21829	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
ESHVA23	21839	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Unités de rack	Largeur	Hauteur	Profondeur
ESHVA19	21829	2U	10922mm	89mm	400mm

Référence catalogue	Référence article	Unités de rack	Largeur	Hauteur	Profondeur
ESHVA23	21839	2U	12852mm	89mm	400mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE