

Console en acier inoxydable, type 12, 12x12x9,09, brossée, Inox 304

RÉFÉRENCE CATALOGUE

C12C12SS



Les consoles sont parfaites pour le montage de petits dispositifs de contrôle ou d'instrumentation pour usage sur une surface à 30 ou 60 degrés. Ces boîtiers peuvent être montés sur deux côtés pour être placés sur des postes de travail, des piédestaux ou d'autres surfaces planes pour une flexibilité maximale.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 12, 13; File Number E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 12, 13; File Number E61997

CEI 60529, IP65

IEC 60529, IP65

FONCTIONS

Peuvent être positionnées sur deux côtés pour fournir un accès à une surface de 30 ou 60 degrés

Joint entièrement soudés et lisses

Ni trous ni débouchures

Filetage pour vis de couvercle captives dans des trous scellés

Provision d'une liaison équipotentielle sur le couvercle

Joint résistant à l'huile et adhésif

Charnière piano

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 84770

Hauteur: 305mm

Largeur: 305mm

Profondeur: 231mm

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Finition brossée 4

Épaisseur: 1.98mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE