

Cadre de montage pivotant pour armoire autoportante



Les cadres de montage pivotants permettent de monter des équipements de montage de rack de 483 mm (19 pouces). Le cadre pivote dans l'armoire pour permettre l'accès à l'arrière de l'équipement monté. Le cadre est de pleine longueur et peut être installé dans des armoires de hauteur 1 829 mm (72,00 po) et 2 286 mm (90,00 po) et de largeur 762 mm (30,00 po) ou 914 mm (36,00 po). Ils peuvent être installés dans des armoires d'une largeur de 1 524 mm (60,00 po) ou 1 829 mm (72,00 po) si un support de panneau central est utilisé. Le modèle offre un fonctionnement lisse et un positionnement sécurisé tout au long des profilés de montage horizontaux. Le cadre pivote du côté gauche.

FONCTIONS

Les cadres de montage pivotants ont des trous de montage taraudés avec filetage n° 10-32 et espacés selon la norme EIA 310-D

Matériel de montage plaqué fourni

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur
A9036SOF19	74420	2288mm	915mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
A7236SOF19	74410	1830mm	915mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc
A7230SOF19	74400	1830mm	763mm	Acier doux	Revêtement poudré	Blanc

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Une unité équivaut à 44 mm (1,75 po).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE