

Rebar Grounding Clamp, Parallel

Power Utilities



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Universal use for rebar, rods or pipes

Lay-in feature cuts installation time


Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Approved for direct burial in earth and concrete

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre du piquet de terre, réel (Ø)	Taille du tuyau d'eau (Ø)	Taille de barre d'armature, métrique
EK16	12.7 – 25.4 mm	12.7 – 25.4 mm	12 – 25 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE