

# Cylindres adapt. Abloy Asa

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### LHC535



Les inserts et les cylindres de verrouillage peuvent être montés de façon indépendante dans la poignée basculante, ce qui signifie que de nombreuses combinaisons sont possibles. Ainsi, le nombre de poignées à stocker est réduit.

## FONCTIONS

Description: Inserts demi-cylindre. À combiner avec les poignées pivotantes LHC.

Unité de livraison: 1 pièce.

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur: 37mm

Largeur: 23mm

Profondeur: 41mm

Type de clé: Adaptateur pour cylindres Trioing et ASSA ABLOY

Type de cylindre: Demi

Matériau de l'armoire: Acier doux

Famille de produits: Autoportant

Matériau: Plastique; Plastique

Finition: Mat doux

Couleur: Gris noir

Quantité par colis: 1

Poids: 0.5kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

\* Autres clés disponibles sur demande. \*\* Les clés 333, 1333, EK333 et GX130 sont identiques \*\*\* Commander séparément une clé LSMK pour les serrures carrées 8 mm et triangulaires 8 mm.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**