

Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking

Power Utilities

Varistar CP Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

FONCTIONS

Steel door with single point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Couleur	Code couleur
21630-400	24 U	1200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-401	24 U	1200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-493	24 U	1200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-494	24 U	1200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-402	29 U	1400 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-403	29 U	1400 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-495	29 U	1400 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-496	29 U	1400 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Couleur	Code couleur
21630-404	33 U	1600 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-405	33 U	1600 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-497	33 U	1600 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-498	33 U	1600 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-406	38 U	1800 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-407	38 U	1800 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-499	38 U	1800 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-500	38 U	1800 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-002	42 U	2000 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-009	42 U	2000 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-501	42 U	2000 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-502	42 U	2000 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-003	47 U	2200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-010	47 U	2200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-503	47 U	2200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-504	47 U	2200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-004	52 U	2450 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-011	52 U	2450 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-400	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-401	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-493	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-494	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-402	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-403	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-495	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-496	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-404	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-405	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-497	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-498	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-406	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-407	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-499	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-500	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-002	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-009	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP

Référence catalogue	Conformité	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-501	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-502	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-003	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-010	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-503	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-504	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-004	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP
21630-011	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order lever handle with push button separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.