

Interruttore sportello per aree pericolose



The Hazardous Location Door Switch is designed to be used with nVent HOFFMAN Hazardous Location LED Lights in Class 1, Division 2 hazardous areas. The included hardware kit allows the door switch to easily be mounted and maintain the enclosure rating up to UL Type 4X. This versatile switch activates the LED light when the enclosure door is opened and can be mounted on any flange of the enclosure. The included five-foot connect cable allows ease of wiring to the enclosure back panel.

STANDARD INDUSTRIALI

Switch Rating

Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D

CARATTERISTICHE

Class 1, Division 2 hazardous areas

Maintains the enclosure rating up to UL Type 4X

Five foot connection cable

Ease of wiring to the enclosure back panel

SPECIFICHE

Table 1/1						
Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Fine	Colore
LEDHLSWITCH	10mm	18mm	28mm	Plastica	Uniforme	Grigio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE