

Deurschakelaar gevaarlijke locatie



The Hazardous Location Door Switch is designed to be used with nVent HOFFMAN Hazardous Location LED Lights in Class 1, Division 2 hazardous areas. The included hardware kit allows the door switch to easily be mounted and maintain the enclosure rating up to UL Type 4X. This versatile switch activates the LED light when the enclosure door is opened and can be mounted on any flange of the enclosure. The included five-foot connect cable allows ease of wiring to the enclosure back panel.

INDUSTRIENORMEN

Switch Rating

Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D

KENMERKEN

Class 1, Division 2 hazardous areas

Maintains the enclosure rating up to UL Type 4X

Five foot connection cable

Ease of wiring to the enclosure back panel

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal	Voltooien	Kleur
LEDHLSWITCH	10mm	18mm	28mm	Plastic	Soepel	Grijs

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE