


H-MSS Inline riemhaak met flenskleem



CERTIFICERINGEN




KENMERKEN

Ondersteunt leiding of kanaal van flens met montageband of draagriem

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	Breedte band	Statische belasting
MSS912	171770	Staal, Spring Staal	nVent CADDY Armour, Pregalvanized	14 - 20 mm	32 mm Max	900N



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

