

Alleen kabel naar web van railmal, Voeding, RI60, 500 kcmil ropelay, Rechterhand

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

PBW3S002RH



KENMERKEN

Vervangende mal die is ontworpen voor de installatie van spoorstroomkringen en brugverbindingen naar de neutrale as
Aansluitingen voor een voedings- of aardingsgeleider op de neutrale as

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Grafiet

Railtype: RI60

Hechtverbindingstijl: W

Geleidergrootte: 500 kcmil touwslag

Buitendiameter geleider, nominaal: 26.42mm

Lasstijl: T20

Oriëntatie: Rechts

Alleen matrijs: Ja

Lasmateriaal: PB250, afzonderlijk verkrijgbaar

Hendeltang: PBC105Q, afzonderlijk verkrijgbaar

Geleiderhuls: S429F3S20, afzonderlijk verkrijgbaar

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE