

Click-in-profiel, 600, verzinkt

CATALOGUSNUMMER

CLPF600



De montageprofielen kunnen worden bevestigd in alle richtingen en bieden volledige flexibiliteit voor het monteren van accessoires, componenten en andere apparatuur.

KENMERKEN

Omschrijving: Het CLPF profielsysteem is een 40 mm breed en 25 mm hoog profiel, dat in alle richtingen in het behuizingsframe kan worden gemonteerd. Het kan ook in combinatie met CLPK en de VB profielen worden gebruikt. Door het profiel te draaien kan het zoals bij standaardprofiel CP20/40 in combinatie met GLM 40-6 worden gebruikt, om installatiemateriaal te monteren dat aanpassing in diepte vraagt. De profielen, indien gemonteerd op het behuizingsframe zijn hetzelfde als de behuizingsprofielen. Er zijn twee rijen gatenpatronen voor kooimoeren en zelftappende schroeven. Voor 90 mm brede profielen kunnen twee profielen naast elkaar worden gemonteerd.

Materiaal: Verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 4 profielen inclusief click in profiel voor bevestiging.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 40mm

Breedte: 525mm

Diepte: 25mm

Hoogte compatibele behuizing: 600mm min

Breedte compatibele behuizing: 600mm min

Diepte compatibele behuizing: 600mm min

Max. Belasting horizontaal C: 800 NB

Max. Belasting horizontaal: 1000 NB

Materiaal: Zacht staal

Voltooien: Verzinkt

Dikte: 1.5mm

Pakkethoeveelheid: 4

Gewicht: 2.2kg

Materiaal van de behuizing: Zacht staal

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE