

Horizontaal deurprofiel, 800

CATALOGUSNUMMER

DHP080



Montageprofielen worden gebruikt om accessoires te bevestigen op het deurframe, voor eenvoudige en veilige montage van kabels, kabelgoten, enz.

KENMERKEN

Omschrijving: Horizontaal profiel met een 25 mm gatenpatroon. Voorzien van 4.5 mm en 6.5 mm ronde gaten voor het bevestigen en installeren van componenten.

Materiaal: 1.5 mm verzinkt plaatstaal.

Verpakkingseenheid: 5 profielen inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: De profielen kunnen direct op de MMDP deurmontage profielen geplaatst worden. Hiernaast kunnen ze ook verticaal gemonteerd worden op 2 horizontale profielen. Voor deuren met een espagnolette sluitsysteem dienen de profielen, waar aangegeven, op maat geknipt/gesneden te worden.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 25mm

Breedte: 748mm

Diepte: 12mm

Materiaal: Zacht staal

Voltooien: Gegalvaniseerd

Dikte: 1.5mm

Pakkethoeveelheid: 5

Gewicht: 1.8kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Niet geschikt voor AFS.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE