

Zestaw regulatora powietrza, PLFR



Ten regulator ciśnienia powietrza z zintegrowanym pokrętkiem ciśnienia i manometrem służy do regulacji ciśnienia powietrza w celu poprawy skuteczności działania chłodnicy wirowej. Filtruje ona zarówno skroploną wodę, jak i cząstki.

FUNKCJE

Opis: Regulator ciśnienia powietrza z pokrętkiem ciśnienia i manometrem do regulacji ciśnienia powietrza. Filtruje ona skroploną wodę i cząstki ($> 5\mu$). Minimalne ciśnienie na wlocie 13 bar i temperatura maksymalna przy maksymalnym ciśnieniu: 40 °C. Złącze 1/4".

Dostawa: Regulator ciśnienia powietrza i garnek kondensacyjny.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Rodzina produktów	Materiał	Wykończenie	Kolor	Szybka wysyłka
PLFR1/4	Klimatyzacja automatyczna	Plastik	Gładka	Czarny, Czerwony	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Złącz 3/8" na żądanie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE