

Cokół, 100x1000x300

NUMER KATALOGOWY

MSVS1103



Cokół umożliwia prowadzenie przewodów bez żadnych ograniczeń. Cokół zapewnia dodatkową przestrzeń pod obudową, dzięki czemu można znacznie łatwiej zainstalować przewody.

FUNKCJE

Opis: Cztery elementy boczne o przekroju litery U mocowane śrubami do elementów narożnych. Wysokość cokółu 100 mm. (Wymagana jest obróbka).

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L o grubości 2 mm.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 cokół z elementami montażowymi.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 100mm

Szerokość: 1000mm

Głębokość: 300mm

Materiał: Stal nierdzewna 304

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

Grubość: 2mm

Masa: 6kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.