

Grampo de molde para a alma do trilho, ajustável, T20 Estilo de soldagem, 89 mm Tamanho do molde, 150 mm Max Abertura máxima

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBC105Q



CARACTERÍSTICAS

Ajustável para uma ampla gama de usos, incluindo jacarés e comutadores

Leve e fácil de usar

Também pode ser usado em trilho padrão (único)

SBC105RR proporciona segurança aprimorada com perfis não pontiagudos e fita refletora para alta visibilidade

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Estilo de soldagem: T20

Tamanho do molde: 89 mm

Abertura máxima: 150mm max

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE