

Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, Perforated Covers, 1 Connector, 6 U, 12 HP, 227 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

24812-762



Frame type plug-in unit, non-shielded, perforated top / bottom cover, rear panel with cutout for one connector.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Extruded side panels right and left, with grooves for insertion of a printed circuit board (standard board position is on the left only)

Rear panel with cut-out for single connector (conforms to EN 60603, DIN 41612, construction types: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Cover plate with perforation, for guide rails (airflow approx. 60%); please order guide rails separately

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 6U

Rack Width: 12HP

Quantidade por embalagem: 1

Tipo de alça: Trapezoid

Rear Panel Type: Single Connector Cut-Out

Cover Plate Type: Cover Plate with Perforation for Guide Rails

Front Finish: Anodized

Rear Finish: Anodized

Cooling: Perforated

Profundidade (D): 227mm

EMC Shielding: Não

Acabamento: Anodized

Material: Alumínio

Product Type: Cassette


Tipo: Frame Type Plug-in Units PRO

Net Weight: 1.22kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

To fit further boards without rear connector, guide rail (part no. 24812-301) and 'Board fixing from slot 2' (part no. 24812-301 + screw part no. 24560-178) are required, 2 guide rails, 2 rear panel holders and board fixing for slot 1 and one slot 2 are already included.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE