

Profil usa orizontal, 800

NUMĂR DE CATALOG

DHP080



Profile de montaj utilizate la fixarea accesoriilor de rama ușii, asigurând un montaj facil și sigur al cablurilor, al conductelor etc.

CARACTERISTICI

Descriere: Profile orizontale cu tipar de găuri la 25 mm cu diametrul 4.5 mm și 6.5 mm, pentru instalarea echipamentelor.

Material: Oțel galvanizat ed 1.5 mm.

Cantitate pachet: 5 bucăți și accesorii montaj.

Cerințe montaj: Se montează direct pe profilele de uși MMDP. Pot fi montate și vertical prin intermediul a două profile orizontale. Pentru uși cu sistem de închidere espagnolette, este necesară prelucrare suplimentară.

ATRIBUTE PRODUS

Height: 25mm

Width: 748mm

Depth: 12mm

Material: Oțel Zincat

Finish: Galvanizat

Thickness: 1.5mm

Package Quantity: 5

Weight: 1.8kg

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Nepotrivit pentru AFS.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE