

Двойная стальная дверь Varistar CP, сплошная, с 3-точечным запирающим, RAL 7021, 33 U, высота 1600, ширина 800

Data Solutions

CATALOG NUMBER

21630-445



Двойная стальная дверь Varistar CP с 3-точечным запирающим и 2 дверными петлями для областей применения со степенью защиты IP 20.

FEATURES

Двойная перфорированная стальная дверь с 3-точечным запирающим для обеспечения класса защиты IP 20

Поворотная ручка с кнопкой, ключ

Угол открытия 180°

Стандартный монтаж, замок на правой двери

Возможность дооснащения профильным DIN-полуцилиндром

PRODUCT ATTRIBUTES

Rack Height: 33U

Высота мм: 1600mm

Ширина мм: 800mm

Package Quantity: 1

Color: Black Grey

Color Code: RAL 7021

Complies With: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Finish: Powder Coated

Locking Type: 3-Point Locking

Material: Сталь

Product Family: Varistar CP

Product Type: Cabinet Door

Protection Rating: IP20

Type: Steel Double Door

Works With: Varistar CP

Net Weight: 19.833kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Профильный DIN-полуцилиндр для поворотной ручки заказывается отдельно

Комплект заземления можно приобрести отдельно.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE