


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

Ansicht auf Unterseite (US)



max. Bauteilhoehe 15 mm

d	*	*	*	Maßstab/Scale Echelle 1:1	Produkt/Product/Produit Kunde/Customer/Client ***	Werkstoff/Material:/Matiere:		
c	*	*	*					
b	*	*	*					
a	*	*	*					
0	Freigabe/Release Relachement	*	*	Benennung:/Title:/Designation: VME 64x Monolithic 16 SLOT EADC Bestueckungsplan (BPU) Blatt 2 von 2			Freimaß-Tol Tolerance Toler. libre DIN 7168 m	
	Norm Revision	*	*	Z.Nr./Drawing No. No. du document			Intern.Ändr./Revision Modification	Blatt Page
	Gepr./Approv Ver.	*	*	30.5.2005 Schl.			000	51
	Gez./Drawn Des.	30.5.2005	Schl.	33001-076			10/10021	Status
Ind SYM	Ändr./Revision Modification	Datum Date	Name Nom	***			Ersatzf./ replace/replace:	***

Schreff

Verteiler	KB	AV	ST	AR	MO	DI	KT	SF	VS	US	KÜ
	WE	EL	LA	ZU	VK	UK	MC	SB	EK	SJ	SG

Lieferant: