



Description: Avec les inserts à clips CCFD, la dimension de l'ouverture du cadre peut être ajustée en fonction de l'œillet utilisé. Un clic audible confirme l'installation correcte. Cette configuration flexible des entrées de câbles vous permet de répondre à diverses exigences en matière de câbles, de lignes, de tubes, de conduites pneumatiques et hydrauliques

Matériau: Polyamide 6.6 / TPE

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Finition: Noir

Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)

Unité de livraison: 5 pièces

H	P	L	Conception	Référence
5	17.7	45	1-slot	CCFD1
25	17.7	45	2-slot	CCFD2
45	17.7	45	4-slot	CCFD4
70	17.7	45	6-slot	CCFD6