

# Rozwiązania ramion podporowych interfejsu HMI

## Zwiększ komfort i wydajność pracy dzięki elastycznym, modułowym systemom ramion podporowych

Rozwiązania ramion podporowych przemysłowego interfejsu HMI firmy nVent HOFFMAN zapewniają szeroki zakres modułowych i konfigurowalnych ergonomicznych opcji podpierania.

Systemy te zapewniają elastyczność i możliwości regulacji wymagane do zaspokojenia indywidualnych potrzeb pracowników względem komfortu i ograniczonej przestrzeni.

- ✓ Wiele wariantów nośności maksymalnej
- ✓ Łatwa konfiguracja pod kątem zastosowania, w tym ciasnych przestrzeni i pionowego montażu
- ✓ Specjalnie zaprojektowane podzespoły, w tym ramiona, wsporniki i złącza, można łączyć i dopasowywać w celu zamontowania interfejsów na ścianach, podstawach i obudowach



### 1

Łatwa konfiguracja

### 2

Łatwy montaż i regulacja na miejscu

### 3

Możliwość zamówienia od ręki

## 1. Wybierz nośność i materiał

|                      | <b>SERIA COMPACT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Niski koszt</li> <li>Regulacja na miejscu</li> <li>Szeroki wybór opcji nośności</li> </ul> |                                                                                   |                                                                                   | <b>SERIA SYSPEND</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atrakcyjny, nowoczesny i prosty design</li> <li>Regulacja na miejscu</li> <li>Instalacja jednoosobowa</li> <li>Idealny wybór dla przemysłu ciężkiego</li> </ul> |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Seria Compact 2                                                                                                                                        | Seria Compact 4                                                                   | CS480                                                                             | Syspend 180-Max                                                                                                                                                                                                             | Syspend 281-Max                                                                     | Syspend Sanitary                                                                    |
|                      |                                                                       |  |  |                                                                                                                                           |  |  |
| <b>Maks. nośność</b> | 45,8 kg / 101 funtów                                                                                                                                   | 152,9 kg / 337 funtów                                                             | 40,6 kg / 89,6 funta                                                              | 81,6 kg / 180 funtów                                                                                                                                                                                                        | 127,5 kg / 281 funtów                                                               | 40,8 kg / 90 funtów                                                                 |
| <b>Materiał</b>      | Aluminium                                                                                                                                              | Stal                                                                              | Szczotkowana stal nierdzewna 304                                                  | Aluminium                                                                                                                                                                                                                   | Aluminium                                                                           | Polerowana stal nierdzewna 304                                                      |
| <b>Ocena IP</b>      | IP55                                                                                                                                                   | IP55                                                                              | IP66                                                                              | IP65                                                                                                                                                                                                                        | IP65                                                                                | IP66/IP69K                                                                          |

## 2. Wybierz miejsce montażu: ściana, podłoga lub maszyna



## 3. Wybierz ramiona o odpowiedniej długości



## 4. Wybierz złącza i kolanka pod kątem planowanych regulacji na miejscu



## 5. Przeprowadź montaż



Nasze rozbudowane portfolio marek :

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**