

Selvregulerende varmekabel til frostsikring af rør indendørs og udedørs.

PRODUKTEGENSKABER



- Tilpasses på plads.
- Let at installere
- Fluorpolymer (CT) eller modificeret polyolefin (CR)
- 10w/m eller 16w/m
- Vedligeholdelsesfrit efter installation
- Ingen risiko for overophedning på grund af selvregulerende teknologi

SELVREGULERENDE TEKNOLOGI

ETL-kabler anvender Raychem selvregulerende teknologi opfundet og udviklet af Chemelex. Varmekablet regulerer effekten efter behov. Ingen overophedning af varmekablet ved overlappning.

ETL SELVREGULERENDE VARMEKABEL

Produkt	R-ETL-A	R-ETL-B	R-ETL-A-CR	R-ETL-B-CR
Nominel effekt @ 5 °C	10w/m	16w/m	10w/m	16w/m
Forsyningsspænding	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac
Maksimal eksponerings-temperatur i afbrugt tilstand (Max 800 timers)	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Maksimal vedligeholdelsestemperatur	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Produktmål	8,5 mm x 5,8 mm	8,5 mm x 5,8 mm	8,5 mm x 5,8 mm	8,5 mm x 5,8 mm
Skærmtype	Fortinnet kobber	Fortinnet kobber	Fortinnet kobber	Fortinnet kobber
Inder kappa	Modificeret polyofinisolering	Modificeret polyofinisolering	Modificeret polyofinisolering	Modificeret polyofinisolering
Yderkappe	Fluoropolymer	Fluoropolymer	Modified Polyolefin	Modified Polyolefin
Min. Installationstemperatur	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Min. Bøjningsradius	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Maks. længde (5 °C Switch-on)	100m (10A) på rør	100m (16A) på rør	100m (10A) på rør	100m (16A) på rør
	60m (10A) i rør	Kun Udv. installation	Kun udv. installation	Kun udv. installation
Godkendelser	Test og godkendelse IEC62395 CE	Test og godkendelse IEC62395 CE	Test og godkendelse IEC62395 CE	Test og godkendelse IEC62395 CE
EL-nr	9935002909	9935007289	9935007292	9935007302

Styringer til varmekabel

EL-Nr.	Produkt	Beskrivelse
9935001984	AT-TS-13	Kombineret rør-og omgivelsestemperatur -5 °C til +15 °C
9935001997	AT-TS-14	Kombineret rør-og omgivelsestemperatur -0 °C til +120 °C.
9935002792	RayStat-ECO-10	Termostat for omgivelsestemperatur med PASC
9935002802	RayStat-CONTROL-10	Termostat med ledningsføler
9935007218	RayStat-CONTROL-11-DIN	Digital Din skenne termostat med ledningsføler
9935006471	TraceTemp	IP54 termostat med ledningsføler

Til & afslutninger

EL-Nr.	Produkt	Beskrivelse
9935004350	JLP	Koldkabeltilslutning og afslutningssæt for ETL
9935004240	CE20-03	Tilslutning/afslutningssæt M20
9935001256	T2Rød/ETL T/A	Til & afslutningssæt krymp

Tilbehør

EL-nr.	Produkt	Beskrivelse
9935000477	GT-66	Varmebestandigt glasfibertape op til 130 °C
9935001201	JB16-02	Temperaturbestandig montagekasse
9935000749	ETL-DK	Advarselmærke Elektrisk opvarmet

Danmark

Tel +45 70 11 04 00
SalesDK@chemelex.com