

Für Elektronikschränke in der Mess- und Prüftechnik

Moderner Tragarm zur Befestigung eines Flachbildschirms, einer Tastatur und Maus in Industrie- oder Laborumgebungen. Dank perfekt aufeinander abgestimmter Komponenten ist die Montage an Ihren Elektronikschränk durch eine Person innerhalb weniger Minuten realisierbar.



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Der Tragarm ermöglicht Bildschirmneigungen mit optionalen Schwenk- und Drehfunktionen für individuelle Bedürfnisse. Die Tastaturhalterung kann platzsparend zusammengeklappt werden. Das gesamte System lässt sich platzsparend an die Wand zurückklappen, wenn es nicht benutzt wird. Kabelmanagement innerhalb des Wandkanals.

Monitorhalterung für Elektronikschränke

- **Super flexibel:** Bietet 12 Zoll vertikale Höheneinstellung
- **Einfache Montage:** Einfache Installation an der Seitenwand oder am Rahmen
- **Maximale Drehung:** Flachbildschirmen Arm schwenkt am Monitorende um 340 Grad und am Montageende um 180 Grad
- **Platzsparend:** Zusammengefaltet nur noch 5 Zoll von der Wand



Schwenkbar $\pm 90^\circ$

Kabelführung

- Unterstützung für Flachbildschirme von 15" bis 32"
- VESA: 100x100 mm, 75x75 mm
- Zulässiges Gewicht: bis zu 10 kg
- Abnehmbarer Arm
- Panorama-Verstellung (90° auf jeder Seite)
- Neigung: -20° bis 90°
- Material: Stahl und Aluminium
- Schraubentyp: M4

Artikelnummer: 60118-562



Schwenkbar $\pm 90^\circ$

Kabelführung

- Gelenkarm für einen Monitor bis $\leq 24"$
- Maximal unterstütztes Gewicht: 8 kg
- Ausrichtbar: Neigung ($+5 / 35^\circ$), 90° Drehung 360°
- Einstellbare Höhe: 124 mm
- Material, Stahl, Kunststoff, Aluminium
- VESA: 100x100 mm, 75x75 mm
- Unterstützung für Tastatur und Maus
- Kabel-Management-System

Artikelnummer: 60118-563

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Je nach Schrankvariante (ob Varistar oder Novastar) bitte Befestigungsmaterial separat bestellen.

Artikelnummer: 25630-184 für den Novastar Schrank

Artikelnummer: 25630-185 für den Varistar Schrank

NORDAMERIKA

Alle Standorte

Tel +1.800.525.4682

EUROPA

Straubenhardt, Deutschland

Tel +49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

Tel +33.388.90.64.90

Warschau, Polen

Tel +48.22.209.98.35

Assago, Italien

Tel +39.02.932.714.1

ASIEN/PAZIFIK

Shanghai, P.R. China

Tel +86.21.2412.6943

Qingdao, China

Tel +86.523.8771.6101

Singapore

Tel +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

Tel +81.45.476.0271

NAHER OSTEN & INDIEN

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Tel +971.4.37.81.700

Bangalore, Indien

Tel +91.80.67152001

Istanbul, Türkei

Tel +90.216.250.7374



Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER