














6 & 7 & 8






600D (0x)
800D-1000D (2x)
1100D-1200D (4x)



Toleranz von $\pm 15\%$ auf alle Anziehdrehmomente, sofern nicht anders angegeben.
Tightening torques are given with a tolerance of $\pm 15\%$ unless otherwise stated.
Les couples de serrages sont donnés avec une tolérance de $\pm 15\%$ sauf autre indication.

1



2

