

Varistar CP Ståldörr, slät med 3-punktslås, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21630-211



Ståldörr med monteringsram på insidan, 3 punktslås och med spakhandtag med inbyggd tryckknapp.

DESIGN

Ståldörr med trepunktslås för kapslingsklass IP 55

Spakhandtag med inbyggd tryckknapp

Öppningsvinkel 180 grader

PRODUKTATTRIBUT

Rackhöjd: 29U

Höjd: 1400mm

Bredd: 600mm

Förpackningskvantitet: 1

Färg: Svart grå

Färgkod: RAL 7021

Överensstämmer med.: IEC 61587-1

Slutför: Pulverlackerad

Låstyp: 3-punktslåsning

Material: Stål

Produktfamilj: Varistar CP

Produkttyp: Skåpdörr

Skyddsklass: IP55

Typ: Ståldörr

Fungerar med.: Varistar CP

Net Weight: 15.761kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ din profilhalvcylinder för spakhandtag separat.

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE