

19-tums strömfördelningsenhet, HPDS



List som är lätt att montera med flera eluttag i situationer då extern utrustning måste anslutas. För 19"-profiler.

DESIGN

Beskrivning: Med eller utan brytare. Inkl. 2.0 m kabel och vinklad stickpropp. Uttagen vinklade 35°. Förnicklad jordkontakt. 19" monteringsvinklar som är vridbara i fyra 90° lägen.

Material: Sidor i extruderad aluminium, anodiserad. Uttag i polyamid 6.6 RAL7035.

Kabel med vinklat anslutningsdon: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.

Nominelleffekt: 16 A/3600 W.

Jordning: Dubbla jordkontakter.

Leverans: 1 st uttagslist med kabel och monteringsvinklar.

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Färg:	Ljusgrå
Överspänningsskydd:	Nej
Slutför:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	On / Off Switch ingår	Sockelkvantitet
HPDS119009	2515637	60mm	485mm	28mm	Nej	9
HPDS119108	2515639	60mm	430mm	28mm	Ja	8

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

HPDS 119009 (höjd-enheter); 119009 (med 19 "); 119009 (0 = ingen strömbrytare, 1 = strömbrytare 2 = överspänningsskydd); 119009 (antal uttag). Obs: Storbritannien levererar UK-uttag.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE