

Djupjusteringssats Väggmonterade skåp, AMG



Med fästena kan du montera en montageplåt, 19"-profiler eller en innerdörr var som helst i djupled.

DESIGN

Beskrivning: För steglös djupförflyttning av tillbehör: montageplåtar, 19" montageprofiler, innerdörr och modulchassi. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Djupinställning: Mellan dörr och glidfäste. I frontläge: 65 mm. Bakre läge: D-35 mm.

Leveransförpackning: 2 par med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

- Tjocklek:** 2mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
AMG155	2516580	97mm	65mm	155mm	Mjukt stål	Nej
AMG210	2516581	97mm	65mm	210mm	Mjukt stål	Nej
AMG260	2516582	97mm	65mm	260mm	Mjukt stål	Nej
AMG400	2516584	97mm	65mm	400mm	Mjukt stål	Nej
AMG300	2516583	97mm	65mm	300mm	Mjukt stål	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE