

Bottenplåt för EMC kapslingar, CBPE



Bottenplåten används till att installera EMI-kablar i golvskåp och bibehåller EMC-prestandan.

DESIGN

Beskrivning: Ersätter 2 st av de standard 3 st eller 4 st bottenplåtarna. Konstruktion med kammar tillåter att skärmade kablar kan jordas direkt i plåten. Idealisk för användning med EMC-skåp för att stänga ute störningar.

Material: 1.5 mm förzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2st delar med EMC packning och monteringsmaterial. 4st delar från 1200 mm bredd.

Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures

EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones

EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure

Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Yta: Pläterat
Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj	Snabbleverans
CBPE0808	2502423	800mm	800mm	Galvaniserat stål	Fristående	Nej
CBPE0806	2517339	800mm	600mm	Galvaniserat stål	Fristående	Nej
CBPE0606	2502421	600mm	600mm	Galvaniserat stål	Fristående	Nej
CBPE0608	2502422	600mm	800mm	Galvaniserat stål	Fristående	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE