

Montageplåt, 1600x1200, Galvaniserat stålplåt

KATALOGNUMMER

MP1612



Montageplåten i stål påskyndar monteringen av skåpet eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.

DESIGN

Beskrivning: Standard montageplåt. Kan också monteras i skåpgaveln genom att använda monteringsatts (MPS). Kan skjutas in från sida med glidskena MTS. För tung belastning i miljöer med vibrationer

Material: 3 mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st.

Maximal last: 6000 N.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med montagesats (MPA06) för att montera MP i skåpet.

PRODUKTATTRIBUT

Höjd: 1600mm

Bredd: 1200mm

Djup: 25mm

Monteringsplattans höjd: 1494mm

Monteringsplattans bredd: 1094mm

Material: Mjukt stål

Slutför: Galvaniserad

Tjocklek: 3mm

Kapslingsmaterial: Mjukt stål

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! för 1 600 mm bredd levereras montageplåten som två 800 mm breda montageplåtar och en utfyllnadsplåt.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE