

Gångjärnsupphängd tangentbordsbricka, DPK



Lättmonterad gångjärnsförsedd tangentbordsbricka för tangentbord och mus för en konfiguration med moduldörrar. Musmattan glider ut ur brickan åt vänster eller höger. Den är utrustad med ett ergonomiskt luckstopp så att data lätt kan matas in. Genom att stänga tangentbordsluckan förhindrar du stöld eller manipulering.

DESIGN

Beskrivning: Horisontell gångjärnsförsedd tangentbordsenhet försedd med utdragbar musplatta på såväl höger som vänster sida, utrustad med luckstopp. När enheten är utfälld är skåpet tätt mot inträngande av damm tack vare den täta enheten.

Material: 1.75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44.

Flänsöppningar | Storlek: Tangentbordets max.storlek 185x470x50 mm (HxBxD).

Leveransförpackning: 1 st gångjärnsförsedd dörr, lås, tangentbordsstöd och musplatta. Inklusive monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Kapslingsmaterial	Produktfamilj	Material
DPK06R5	2502769	250mm	600mm	Mjukt stål	Fristående	Stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE