

Interlockstänger, FMB



Anslutningsskenan ansluter mekaniskt ett systemställdon med sladdörrens förreglingssats så att sladdörren bara öppnas när masterdörren har öppnats.

DESIGN

Beskrivning: För MCF/MCS-skåp. Förbinder mekaniskt alla sladdkopplade dörrar med huvuddörren. Stångens längd motsvarar bredden på skåpet.

Material: Elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 5 st med monteringsmateriel.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
FMB1000	2504819	17mm	860mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
FMB800	2504822	17mm	660mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
FMB600	2504821	17mm	460mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
FMB1200	2504820	17mm	1060mm	17mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE