

Tippfot för chassi, plast



Flexibel och robust tippfot för chassi, med en bärkapacitet på 25 kg per fot. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec och Interscale.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteringshål finns i botten av höljet

Lastkapacitet 25 kg per fot, max vikt: 50 kg

SPECIFIKATIONER

Produktfamilj:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Produkttyp:	Fot
Typ:	Fot
Material:	Polyamid

Table 1/1

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Fungerar med.	Snabbleverans
20603-001	4	Fall	Nej
20603-002	4	Fall	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE